



WDF4592



Prise d'antenne 2 trous, directe, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
Nombre de modules	2

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 2150 MHz	5 dB
Atténuation de raccordement à 860 MHz	4 dB

Raccordement

Type de connection / prise	Embout de prise de courant
----------------------------	----------------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2400 MHz
Technologie large bande	5 - 2400 MHz

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matières

Matière	Métal
Code RAL	7035

Dimensions

Profondeur	27,2 mm
Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27,2 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Identification

r Disposition d'assemblage	Elément de base
----------------------------	-----------------

Textes

Function	Compatible HDTV
Tension	Laissant passer le courant continu (IN / prise jack femelle)
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Platine de support / bague de support	Oeillets externes détachables sur le support pour les designs arrondis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui