



WDF4592



Antennecontactdoos radio/tv, einddoos

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	2

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	5 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	4 dB

Aansluiting

Type connector/stekker	Einddoos
------------------------	----------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	5 - 2400 MHz
Breedbandtechnologie	5 - 2400 MHz

Uitrusting

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal
RAL-kleur	7035

Afmetingen

Diepte	27,2 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	27,2 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Teksten

Functie	Geschikt voor HDTV
Spanning	Gelijkspanninggeleiding (IN/IEC-bus vrouwelijk)
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Draagplaat/draagring	Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja