



WDF4592

**Technické vlastnosti**

**Kapacita**

Počet skupin spínačů	1
Počet modulů	2

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

**Oslabení**

Připojovací tlumení při 2150 MHz	5 dB
Připojovací tlumení při 860 MHz	4 dB

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky	Koncová zásuvka
------------------------	-----------------

**Frekvence**

Šířka frekvenčního pásma	5 - 2400 MHz
Širokopásmová technologie	5 - 2400 MHz

**Vybavení**

Počet výstupů	2
---------------	---

**Materiál**

Materiál	Kov
Kód RAL	7035

**Rozměry**

Hloubka	27,2 mm
Vestavěná hloubka	40 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	27,2 mm

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Identifikace**

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

**Texty**

Funkce	Vhodné pro HDTV
Napětí	Stejnoseměrné vedení napětí (konektor IN / IEC samice)
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Nosná deska/nosný rám	Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano