



WDF4592



Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	1
Кількість модулів	2

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Затухання

Втрати на частоті 2150 Мгц	5 dB
Втрати на частоті 860Мгц	4 dB

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Кінцева розетка
---------------------	-----------------

Частота

Ширина смуги частот	5 - 2400 MHz
Широкопосмугова технологія	5 - 2400 MHz

Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

Матеріали

Матеріал	Метал
Код RAL	7035

Розміри

Глибина	27,2 mm
Вбудована глибина	40 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27,2 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Ідентифікація

Схема монтажу	Базовий елемент
---------------	-----------------

Тексти

Функція	Підходить для HDTV
Напруга	Прямий підвід напруги (IN / IEC роз'єм "мама")
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Опорна пластина/опорне кільце	зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так