



WDE510110



**Pulsador NA portalámp, contacto señal.**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 230 V

**Potencia**

Lámpara incandescente de potencia 2 - 2 W

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Iluminación**

Tipo de lámpara LED

**Materiales**

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 70,80 mm

Anchura 70,80 mm

Profundidad 30,10 mm

**Conexión**

Sección máxima del conductor 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

**Texto**

Iluminación Para circuito iluminación y control

**Características técnicas**

A.8 / Berker S.x/B.x / C.8 / K.x / Q.x / R.x

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí