




WDE510110



Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	2 - 2 W
----------------------------------	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	70,80 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	30,10 mm

Conneessione

Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm ²
------------------	---------------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
---------------	---

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si