



WDE510110



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 230 V

Потужність

Потужність лампи розжарювання 2 - 2 W

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Тип лампи LED

Матеріали

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 70,80 mm
Ширина 70,80 mm
Глибина 30,10 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 1,5 - 2,5 mm²

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Умови використання

Робоча температура -5 - +35 °C

Тексти

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

Без галогену Так
Відповідність RoHS Так