



WDF4593



## Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos

### Technische karakteristieken

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 1 |
| Aantal modules | 3 |

#### Connectiviteit

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Demping

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB    |
| Aansluitdemping bij 860 MHz  | 5,50 dB |

#### Aansluiting

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Type connector/stekker | Einddoos |
|------------------------|----------|

#### Frequentie

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Frequentie bandbreedte | 5 - 2400 MHz |
| Breedbandtechnologie   | 5 - 2400 MHz |

#### Uitrusting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 3 |
|------------------|---|

#### Materiaal

|           |        |
|-----------|--------|
| Materiaal | Metaal |
| RAL-kleur | 7035   |

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Diepte                   | 27,2 mm |
| Inbouwdiepte             | 40 mm   |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 27,2 mm |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Identificatie

|               |              |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

#### Teksten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Functie              | Geschikt voor HDTV  |
| Spanning             | Laat gelijkspanning door  |
| Aansluitwijze        | Met steekklemmen  |
| Draagplaat/draagring | Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |