



WDF4593



**TV+R+SAT, única**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de elementos	1
Número de módulos	3

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Regulación**

Pérdida de conexión a 2150 MHz	2 dB
Pérdida de conexión a 860 MHz	5,50 dB

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Toma de extremo
------------------------------------	-----------------

**Frecuencia**

Ancho de banda de frecuencia	5 - 2400 MHz
Tecnología de banda ancha	5 - 2400 MHz

**Equipo**

Número de salidas	3
-------------------	---

**Materiales**

Material	Metal
Código RAL	7035

**Dimensiones**

Profundidad	27,2 mm
Profundidad del montaje	40 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	27,2 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Identificación**

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

**Texto**

Función	Adecuado para HDTV
Tensión	Conductor de tensión continua
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Placa de soporte / aro de soporte	Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí