



WDF4593



Technické vlastnosti

Kapacita

Počet skupin spínačů	1
Počet modulů	3

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Oslabení

Připojovací tlumení při 2150 MHz	2 dB
Připojovací tlumení při 860 MHz	5,50 dB

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Koncová zásuvka
------------------------	-----------------

Frekvence

Šířka frekvenčního pásma	5 - 2400 MHz
Širokopásmová technologie	5 - 2400 MHz

Vybavení

Počet výstupů	3
---------------	---

Materiál

Materiál	Kov
Kód RAL	7035

Rozměry

Hloubka	27,2 mm
Vestavěná hloubka	40 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	27,2 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Texty

Funkce	Vhodné pro HDTV
Napětí	Vedení stejnosměrného napětí
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Nosná deska/nosný rám	Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano