




WDE505201



Taster Schließer/Öffner f. Hotelc.-Schaltaufs., 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP,2A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	2 A
Taststrom	2 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Einbautiefe	31,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja

Anschluss

Art der Lampenfassung	Ohne Fassung
-----------------------	--------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Texte

Schaltart/Variante	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja