



WDE505201



## Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	2 A
Corriente de contacto momentáneo	2 A

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tarjeta de hotel
Número de polos	1

#### Materiales

Colour	Gris
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %

#### Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	41 mm
Profundidad del montaje	31,20 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Controles e indicadores

Piloto luminoso	Sin
Número de teclas	0
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

#### Conectividad

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Con soporte para montaje con garras	Sí

#### Conexión

Tipo de portalámparas	Sin casquillo de lámpara
Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable

#### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

#### Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

---

**Texto**

Tipo de montaje	Con garras de expansión
Iluminación	Iluminable mediante unidad de lámpara incandescente y de lámpara de neón con terminal N Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	1 NA, 1 NC, bornes de entrada independientes
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

---

**Características técnicas**

A.8 / Berker S.x/B.x / C.8 / K.x / Q.x

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí