



WDE505203



**Tastereinsatz Hotelcard-Schaltaufsatz 10A, Öffner/Schließer getrennter Klemme**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
| Taststrom   | 10 A |

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Architektur**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Steuer-/Bedienelement | Hotelkarte |
| Polanzahl             | 1          |

**Werkstoff**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Farbe   | Grau                 |
| Werkstoff   | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche  | Unbehandelt          |
| Transparent   | Nein                 |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 %                  |

**Abmessungen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71 mm    |
| Breite                      | 71 mm    |
| Tiefe                       | 41 mm    |
| Einbautiefe                 | 31,20 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 44 mm    |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Kontrollleuchte      | Ohne        |
| Anzahl der Tasten    | 0           |
| Ausführung Taster    | Einzelaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein        |

**Konnektivität**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Anschlussart           | Steckanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Ja             |

**Anschluss**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Art der Lampenfassung | Ohne Fassung |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme  |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Texte**

|             |  |
|-------------|--|
| Montageart  | Mit Klemm-/Schraubbefestigung  |
| Beleuchtung | Beleuchtbar durch Glüh- und Glühaggregat mit N-Klemme<br>Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |

**Texte**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Schaltart/Variante | 1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen |
| Anschlussart       | Mit Steckklemme                                    |

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |