



WDF4800AT2



Toma altavoz doble antracita

Características técnicas

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Toma de altavoz
Sección máxima del conductor	10 - 10 mm ²
Número de conexiones	2

Materiales

Colour	Antracita
Código RAL	7021
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm
Profundidad del montaje	32 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra
-----------------	------------------

Equipo

Apantallado	No
Con protección contra el polvo	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con placa de soporte

Características técnicas

A.8 / Berker S.x/B.x / C.8 / K.x / Q.x / R.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----