



WDF4800AT2



Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	10 - 10 mm ²
Aantal aansluitingen	2

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met draagplaat

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie berker R.classic

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----