



WDF4589



Antennen-Steckdose Einzeldose 4-Loch 2SAT/TV/FM, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Kapazität

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 1 |
| Anzahl Module | 4 |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Dämpfung

| | |
|--------------------------------|------|
| Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
| Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 2 dB |
| Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 2 dB |

Anschluss

| | |
|-----------------------|---------|
| Anschluss-/Steckertyp | Enddose |
|-----------------------|---------|

Frequenz

| | |
|----------------------|--------------|
| Frequenz Bandbreite | 5 - 2400 MHz |
| Breitbandtechnologie | 5 - 2400 MHz |

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
|---------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|--------|
| Werkstoff | Metall |
| RAL Nummer | 7035 |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tiefe | 27,2 mm |
| Einbautiefe | 40 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 27,2 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Kennzeichnung

| | |
|------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
|------------------|--------------|

Texte

| | |
|----------------------|---|
| Funktion | HDTV geeignet |
| Spannung | Gleichspannungsdurchlässig |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Tragplatte/Tragrings | Äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |