




WDF4800AT1



Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada para altifalante
Secção transversal de condutores	10 - 10 mm ²
Número de conexões	1

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Profundidade da montagem	32 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem com garras
------------------	---------------------

Equipamento

Blindado	Não
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com placa de suporte

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930/Glas / Serie R.classic

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----