



WDF4800AT1



Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	10 - 10 mm ²
Число з'єднань	1

Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	45 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	32 mm
Вбудована глибина	32 mm

Підключення

Тип монтажу	Гачкове кріплення
-------------	-------------------

Обладнання

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Вихідний отвір	З прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	З опорною пластиною

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----