



WDE383210



Pulsador bipolar de llave para persiana

Características técnicas

Materiales

| | |
|------------|------------|
| Colour | Gris claro |
| Código RAL | 7035 |

Controles e indicadores

| | |
|---|---------------------|
| Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamás | Pulsador de 2 polos |
|---|---------------------|

Materiales

| | |
|---|-------------------|
| Acabado de la superficie | Mate |
| Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) | 0 % |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Corriente eléctrica

| | |
|--------------------------|------|
| Corriente de conmutación | 10 A |
| Corriente de conmutación | 10 A |

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - +35 °C |
|-------------------------------|-------------|

Texto

| | |
|------------------|--|
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |
| Tipo de montaje | Para fijación atornillada Sin garras de expansión |

Conexión

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Tipo de conector/toma de corriente | Borne de tornillo |
|------------------------------------|-------------------|

Características técnicas

A.8 Acero inoxidable / A.8 aluminio / A.8 Gafas / A.8 Termoplástico / B.3 / B.7 / C.8 Acero inoxidable / C.8 aluminio / C.8 Gafas / C.8 Termoplástico / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sostenibilidad

| | |
|----------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |