



WDE383210



one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.

#### Właściwości techniczne

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy	Przycisk 2-biegunowy
-----------------------	----------------------

##### Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

##### Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Prąd załączania	10 A

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

##### Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Montaż	Do mocowania śrubowego Bez łapek rozporowych

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

##### Odpowiednie do

A.1 tworzywo termoplastyczne / A.8 aluminium / A.8 Okulary / A.8 Stal nierdzewna / A.8 tworzywo termoplastyczne / B.3 / B.7 / C.1 tworzywo termoplastyczne / C.8 aluminium / C.8 Okulary / C.8 Stal nierdzewna / C.8 tworzywo termoplastyczne / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak