



WDE386201

**Interruptor rotativo II 25 A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	25 A
--------------------------	------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7035
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %

**Identificación**

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	0
------------------	---

**Dimensiones**

Dimensiones	70.80 x 70.80 mm
Profundidad del montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	25 A
----------------------------	------

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

**Texto**

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Modo conmutación	2 polos desconexión

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí