



WDE386201

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	25 A
--------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

Ідентифікація

Схема монтажу	Базовий елемент
---------------	-----------------

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	0
------------------	---

Розміри

Розміри	70.80 x 70.80 mm
Вбудована глибина	31 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
-------------------	------

Електричний струм

Номінальний струм	25 A
-------------------	------

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гвинтова клема
---------------------	----------------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип з'єднання	3 гвинтовими клемами
Тип перемикання	2-пол. ВІМ

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так