



WDS17001



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +35 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Šroubová svorka

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubovací přípojka

Upevnění pomocí třmenů Ano

Druh montáže Upevnění přichytkou
Šroubovací přípojka

Typ konektoru/zástrčky USB Francouzská norma NF

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno Žádný

Kryt, dveře

Typ víka Bez víka

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Zapojení	Možnost kabelového propojení
Ochrana	Žádný
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Popis	Bez pole pro popis

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano