



WH15100300A

origin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux + face Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

**Connectivité**

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	2
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage	15.4 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.3 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne enfichable
---------------------------	----------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----