



WH15110200B

origin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3 lumineux avec face Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Code RAL              | 9016        |
| Finition              | Brillant    |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

**Identification**

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Commandes et indicateurs**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 77 x 77 mm |
| Profondeur de montage                | 13.1 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37.4 mm    |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Architecture**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Raccordement**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect<br>Borne enfichable |
|---------------------------|----------------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|