



WH15110200C

origin Unterputz komplett: Leuchtschalter Schema 3 Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 92 x 92 mm

Einbautiefe 13.1 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37.4 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Durchmesser 59.6 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

Texte

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Anschlussart Mit Federzuganschluss

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Wechselschalter S3

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja