



WH15100200A

origin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux + face Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.4 mm
Diamètre	59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----