



WH15110205A

origin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux avec face Noir

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

**Connectivité**

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37.4 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----