



WH15110100A

origin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 3 mit Front Weiss

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung	Modulargerät für Installationsschalterprogramme
------------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Aufputz Schraubbefestigung Einbaubar
------------	--

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	59.6 x 59.6 mm
Einbautiefe	13.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31.4 mm
Durchmesser	59.6 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja