



WH15110100B

origin insert avec plaque de fixation: S3 avec disque frontale Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31.4 mm

Diamètre 59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui