



WH15110100H

origin face pour: Interrupteur/poussoir disque frontale et bouton Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 27 mm

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Marquage Sans marquage

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obtuteur centrale

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui