



WH15100200Q

origin apparent complet: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur de montage 60.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Diamètre 59.6 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui