



WH15100200H

origin face pour: interrupteur/poussoir lumineux double face et boutons Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	28 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne enfichable
---------------------------	----------------------------------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
--------------------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Sans inscription
Marquage	Sans marquage

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui