



WH15100200H

origin face pour: interrupteur/poussoir lumineux double face et boutons Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

##### Matière

Couleur Ultra blanc  
Code RAL 9016  
Finition Brillant  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm  
Largeur 59.6 mm  
Profondeur 28 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Oui

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

##### Textes

Inscription Sans inscription  
Marquage Sans marquage

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

##### Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui