



WH15110105A

origin insert pour combinaison: Interrupteur S3 avec disque frontale Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

Connectivité

Type de montage	En saillie Fixation par vis Installation à encastrer
-----------------	--

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	59.6 x 59.6 mm
Profondeur de montage	13.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31.4 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne enfichable
---------------------------	----------------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui