



WH15100100H

origin face pour: Interrupteur ou poussoir double face et boutons Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matière

Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm
Largeur 59.6 mm
Profondeur 28.6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription
Marquage Sans marquage
Housse Sans couvercle

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui