



WH15100105H

origin face pour: Interrupteur ou poussoir double, face et boutons Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 2 |
|-------------------|---|

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9005 |
| Finition | Brillant |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 59.6 mm |
| Largeur | 59.6 mm |
| Profondeur | 28.6 mm |

Raccordement

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type de connexion / prise | QuickConnect Borne de connexion |
|---------------------------|------------------------------------|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Equipement

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
|--------------------------------------|-----|

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Textes

| | |
|-------------|----------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Marquage | Sans porte-étiquette |

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |