



WH15180900A

origin insert pour combinaison: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
---------	---------

Largeur	59.6 mm
---------	---------

Profondeur	64.8 mm
------------	---------

Profondeur de montage	15.8 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

Conviens pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----