



WH15180900A

origin insert pour combinaison: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Actionneur rotatif

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 64.8 mm

Profondeur de montage 15.8 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré  
En saillie

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

##### Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui