



WH15186700B

origin avec plaque de fixation: Poussoir à clé, NO 1p sans cylindre + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Cle sans cylindre
---------------------------	-------------------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	81 mm
------------	-------

Profondeur de montage	8 mm
-----------------------	------

Profondeur des boîtes d'encastrement	73 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
-----------------	------

Nombre de touches	0
-------------------	---

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 - 1 »
-------------	----------------------------

Convient pour

Hager origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----