



WH15186700A

origin insert pour combinaison: Poussoir à clé, NO 1p sans cylindre + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Profondeur 81 mm

Profondeur de montage 8 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 73 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 0 - 1 »

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui