



WH15180705Q

origin apparent complet: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	73.8 mm
Profondeur de montage	73.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 - 1 »
-------------	----------------------------

Convient pour

origin en saillie	
-------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui