



WH15180705Q

origin apparent complet: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Actionneur rotatif

Nombre de pôles 1

**Matière**

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 73.8 mm

Profondeur de montage 73.8 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 0

**Connectivité**

Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne à vis

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Inscription Avec inscription « 0 - 1 »

**Convient pour**

origin en saillie

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui