



WH15181000C

origin à encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-AUT-0-HAND Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	220-250 V
Tension nominale	230 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur	56.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	15.8 mm

##### Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui