



WH15180705B

origin avec plaque de fixation: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° + face Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56.8 mm

Profondeur de montage 41 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 15.8 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 0 - 1 »

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui