



WH15180705C

origin à encastré complet: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 56.8 mm

Profondeur de montage 41 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 15.8 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Raccordement

Type de connexion / prise Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Avec inscription « 0 - 1 »

Convient pour

origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui