



WH15180705A

origin insert pour combinaison: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° avec face Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Noir
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	59.6 mm
Largeur	59.6 mm
Profondeur	56.8 mm
Profondeur de montage	41 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	15.8 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
----------------------------	--------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 - 1 »
-------------	----------------------------

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui