



WH15191300H

origin face pour: Interrupteur / Poussoir store Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 59.6 mm

Largeur 59.6 mm

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec symbole « Flèches »

Marquage Sans porte-étiquette

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Obturateur centrale

Convient pour

origin en saillie / origin montage encastré

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui