



WH15100405C

origin à encastré complet: interrupteur S1 lumière + venti lumineux Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

##### Dimensions

Dimensions 92 x 92 mm

Profondeur de montage 13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.4 mm

Diamètre 59.6 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui