



WH15130205B

origin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux + face Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Oui
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	50.4 mm
------------	---------

Profondeur de montage	13.1 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	37.3 mm
--------------------------------------	---------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Optique
-----------------	---------

Nombre de touches	1
-------------------	---

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche
----------------------------	--------------------------------------

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Mode de montage	Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer
-----------------	--

Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage
-----------	---

Convient pour

Hager origin montage encastré / origin en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----